

Łożyskowana Knaga Szczękowa



ZAWSZE DOSKONAŁE WYTRYMOWANIE ŻAGLA

Masz już dosyć walki z szotami grota, które ciężko poluzować na knadze, lub które luzują się na knadze w najmniej odpowiednim momencie? Knaga szczękowa na łożyskach kulkowych Harken® trzyma liny pewnie i umożliwia ich odbezpieczenie w jednej chwili - możesz łatwo i precyzyjnie trzymać żagiel. Jedno zgięcie nadgarstka wystarczy, aby wsunąć szot pomiędzy szczęki knagi, gdzie lina szota pozostanie dokładnie w miejscu w którym chcesz. Wyrwij linę do góry i knaga ją natychmiast uwolni – nawet przy największych siłach obciążających linę. Gładko wykończone ząbki utrzymają linę każdej grubości, również twarde liny o małej średnicy preferowane przez żeglarzy regatowych.

RÓŻNICA TKWI W SZCZEGÓŁACH

SZCZĘKI KNAGI OTWIERAJĄ SIĘ ŁATWO

Kilkurzędowe łożyska kulkowe o dużej wytrzymałości zmniejszają tarcie, przez co szczęki knagi otwierają się łatwo. Przy blokowaniu liny stosuj raczej metodę wciśnięcia liny do knagi niż jej przeciąganie przez knagę.

Różki szczęk oraz ich obrys tworzą kształt litery V ułatwiając wprowadzenie liny do knagi. Ułatwia to precyzyjną kontrolę kształtu żagla bez konieczności ponownego korygowania liny w knadze.

Teflon®, który pokrywa powierzchnię aluminiowej szczęki zastosowanej w knadze Cam-Matic®, ułatwia szybkie zaknagowanie liny. Knaga Cam-Matic® jest jedyną knagą, której można powierzyć linę pod maksymalnym obciążeniem.

BEZPIECZNY KSZTAŁT ZĄBKÓW

Ząbki o zaokrąglonym kształcie trzymają linę w zacisku niewrzynając się w nią, co zmniejsza zużycie liny.

LEKKE KOMPOZYTOWE LUB BARDZIEJ WYTRZYMAŁE ALUMINIOWE




Aluminiowe knagi Cam-Matic® anodowane są warstwą Hardkote® w celu zwiększenia ich wytrzymałości i stosowane do lin często używanych. Knagi dostępne są w rozmiarach Micro, Standard i Offshore.

Knagi lekkie wzmocnione włóknami węglowymi typu Carbo-Cam® do żeglugi regatowej, gdzie waga jest parametrem krytycznym, lub gdzie regulacje są dużo rzadsze. Knagi dostępne w rozmiarach Micro i Standard

OCHRONA ZAPEWNIAJĄCA TRWAŁOŚĆ

Łożyska kulkowe i knagi Carbo-Cams® zabezpieczone są przed negatywnym oddziaływaniem promieni UV za pomocą czarnego dodatku uszlachetniającego.

Nie używaj osprzętu Harken do powieszania ludzi.



1. Uniwersalny kształt szczęk

Szczęka knagi zaprojektowana jest w taki sposób, by umożliwić trzymanie liny każdej grubości przez jak największą liczbę ząbków, dzięki czemu uzyskuje się maksymalną siłę trzymania liny.

2. Wyposażenie dodatkowe

Wyposażenie dodatkowe stanowią przelotki, podkładki, zestawy podkładek kątowych oraz kolorowe nakładki na knagi.